


smolia™



smolia.com



충전기능



LED탑재




간편조작



eco타입



밝기 3 단계



대형 렌즈와 LED라이트를 탑재한 확대경입니다.
신문이나 잡지 등 작은 글씨를 밝게 그리고 크게 확대합니다.

업계 톱 수준의 기능을 겸비한 더 이상
배터리 교환이 필용 없는 충전식 LED확대경.

CE FC RoHS

3R-SMOLIA-RC

LED 확대경

smolia™

스몰리아

● 충전 및
● 밝기 조절

안전

아이의 버튼 전지
오염을 방지

간편

번거롭게 전지를
교환할 필요 없음




본체 안에 배터리 내장

- 충전만 하면 사용할 수 있는 eco 사양.
- 번거로운 전지 교환이 필요 없음.
- 변환 어댑터 등을 사용하면 콘센트로 충전 가능.
- 충전하면서도 사용 가능.



회전식 스위치이며 확대경 윗 부분의 틀을 돌려서 3단계로 LED 밝기 조절이 가능합니다.
고객님의 필요에 따라 가장 편한 밝기로 사용 할 수 있는 확대경입니다.



초점 조절이 필요 없음!

확대 관찰하고 싶은 대상물 위에 놓을 뿐! 초점 조절이 필요 없는 확대경입니다.


사용할 시 손으로 들고 있지 않아도 되어 손목의 피로가 없음. 초점이 딱 맞는 상태로 슬라이드 하면서 간편하게 이용 가능.



밝은 LED 라이트!


LED확대경 smolia RC는 LED를 3개 탑재한 확대경입니다.

라이트를 켜면 대상물이 환하게 보이며, 라이트가 없는 전통 타입에 비해 보다 선명하고 편하게 확대화면을 볼 수 있음.




충전 방법


① LED확대경에 충전 케이블 (가는 쪽)을 연결합니다.



② 충전 케이블 (굵은 쪽)을 급전할 수 있는 USB포트에 연결합니다.



③ LED확대경에 충전이 시작됩니다.



■ 제품 사양

렌즈 사이즈	직경 74mm
렌즈 배율	약 3배
광 원	흰색 LED×3
전 원	리튬 폴리머 전지 3.7V 180mAh
충전 시간	약 1.5시간
연속 사용 시간	Low : 약 8시간 30분 Middle : 약 3시간 High : 약 1시간
입력 충전 단자	MicroUSB 단자 DC5V 2A이하
외 관	직경 100mm 높이 58mm
무 게	약 210g

■ 내용물

- 전용 케이블
- 충전 케이블 (케이블 길이 1.8m)
- 클리닝クロス
- 취급 설명서 & 보증서



3R SYSTEMS CORP.

Head office address:
5-8-11 NAKA HAKATA FUKUOKA CITY, JAPAN
Support service : inquiry@3rrr.co.jp Home page : smolia.com
TEL: 092-441-4056 FAX: 092-441-4077



판매점